


módulo de alimentação VMPAL-SP-QS10

Código da peça: 560951

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Largura | 23,2 mm |
| Comprimento | 107,3 mm |
| Função integrada | com módulo de interligação elétrico |
| Estrutura do terminal de válvulas | Os tamanhos de válvulas podem ser misturados |
| Pressão de operação Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 10 bar |
| Pressão de controle MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pressão de acionamento | 3 ... 8 bar |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 – Resistência à corrosão alta |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 50 g |
| Conexão pneumática 1 | para tubos com diâmetro externo de 10 mm |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do módulo de alimentação | Liga de alumínio reforçado com PA |