

módulo de alimentação VMPAL-SP-QS12

Código da peça: 560952

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	23,2 mm
Comprimento	107,3 mm
Função integrada	com módulo de interligação elétrico
Estrutura do terminal de válvulas	Os tamanhos de válvulas podem ser misturados
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de controle MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressão de acionamento	3 ... 8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	50 g
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 12 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do módulo de alimentação	Liga de alumínio reforçado com PA