


placa VMPAL-EG-QS3/8"

Código da peça: 560959

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20,5 mm
Comprimento	107,3 mm
Função integrada	escape canalizado
Estrutura do terminal de válvulas	Os tamanhos de válvulas podem ser misturados
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Faixa de regulação de pressão	0,5 ... 5 bar
Pressão de entrada 1	0,5 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	60 g
Conexão pneumática 3/5 combinada	para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa	PA