

tirante VMPAL-ZAS-485

Código da peça: 561128

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	485 mm
Tamanho da embalagem	3
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Torque máximo	1,7 Nm
Peso do produto	327 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do tirante	Aço alta liga, inoxidável