

bujão QSPC10

Código da peça: 562243

Classic - não usar para novos projetos

[Para fechar as conexões das válvulas ou placas cegas.](#)

[Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.](#)

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 0,8 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 8 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 ... 116 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso do produto	0,4 g
Tipo de fixação	Prego de fixação
Conexão pneumática 1	Cartucho 10 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tampa cega	POM
Material do O-ring	NBR