


# conjunto de montagem axial EAMM-A-P6-38A-40A

Código da peça: 562646

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor          |
|---------------------------------------------|----------------|
| Posição de instalação                       | Nos dois lados |
| Conformidade LABS                           | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento                | -25 ... 60 °C  |
| Umidade relativa do ar                      | 0 - 95 %       |
| Classe de proteção                          | IP40           |
| Temperatura ambiente                        | -10 ... 60 °C  |
| Torque transferível                         | 6,5 Nm         |
| Peso do produto                             | 100 g          |
| Código da interface do atuador              | P6-38A         |
| Código da interface do motor in             | 40A            |
| Código da interface do corpo do acoplamento | 38A.2          |
| Observações sobre material                  | Conforme RoHS  |