


base de conexão elétrica VAVE-L1-1H3-LR

Código da peça: 566717

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	para tensão operacional
Funções adicionais	Supressão de ruídos Redutor de corrente de retenção
Indicador de status do sinal	LED
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Grau de contaminação	3
Autorização	RCM Mark
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	1,5 g
Conexão elétrica	de 2 pinos Soquete
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	Clipe
Cor do corpo	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA