


silenciador U-3/4-B-NPT

Código da peça: 566823

FESTO

Para redução de ruído e para evitar contaminação nas conexões de escape de componentes pneumáticos



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0 ... 1 MPa |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | 0 ... 10 bar |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | 0 ... 145 psi |
| Vazão em relação à atmosfera | 11.834 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nível de pressão acústica | 81 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 ... 70 °C |
| Peso do produto | 128 g |
| Conexão pneumática | 3/4 NPT |
| Material do inserto do silenciador | PE |
| Material do bujão roscado | Alumínio |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Alumínio |