

Tubo flexível de polímero PEN-5/32-BL-150-CB

Código da peça: 569889

FESTO

diâmetro externo calibrado, para conexões rápidas QS, polietileno (não aprovado para uso na indústria alimentícia).

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	5/32
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,065 Fuß
Raio de curvatura mínimo	0,032 Fuß
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,067 oz/ft
Cor	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	PE