

tubo flexível PLN-1/4-NT-150-CB

Código da peça: 569899

FESTO

grande resistência a produtos químicos e à hidrólise.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	1/4
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,105 ft
Raio de curvatura mínimo	0,039 ft
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Peso do produto por comprimento	0,18 oz/ft
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 1/4"
Cor	natural
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE