

tubo flexível PAN-MF-16X2-SW

Código da peça: 570363

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	16 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	130 mm
Diâmetro interno	12 mm
Raio de curvatura mínimo	75 mm
Conforme norma	DIN 73378-PA12-PHL
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 19 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 275,5 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Óleo mineral
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso do produto por comprimento	0,09 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 16mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 65 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	Poliamida 12