


unidade de indicação e controle FED-400

Código da peça: 570864

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	56 mm
Altura	109 mm
Comprimento	149 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Memória do usuário	2 Mbyte
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	256
Memória de receita	32 kByte
Alarmes	1.024
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	256
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	4,3"
Bateria de backup	3 V / 270 mA lítio
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	480x272 pixels
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,4 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Autorização	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso do produto	1.000 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface PC	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface programação	9,6 - 38,4 kBd
Interface CLP	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface USB	sim
Interface Ethernet	100 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	FED Designer 6.09 ou superior