


Cabo de conexão NEBS-L2G5-K-5-LE5

Código da peça: 570918

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Padrão
Condições de teste do cabo	Resistência à flexão conforme norma Festo, condições de teste sob consulta Condições de teste sob consulta
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 30 V
Resistência da tensão de impacto	0,8 kV
Corrente a 40°C	1 A
Grau de contaminação	2
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conexão elétrica 1	Conector, formato retangular L2, 5 pinos
Conexão elétrica 2	sem conector, 5 fios
Estrutura do cabo	5 x 0,14 mm ²
Diâmetro do cabo	4,1 mm
Comprimento do cabo	5 m
Seção transversal nominal do condutor	0,14 mm ²
Código de cores, isolamento dos fios	azul marrom cinza preto branco
Cor do revestimento do cabo	cinza
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, luva isolante	PP
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC