

# Tubo flexível de plástico PAN-M-4X0,75-GN

Código da peça: 572084

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	15 mm
Diâmetro interno	2,5 mm
Raio de curvatura mínimo	10 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 42 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso do produto por comprimento	0,008 kg/m
Cor	verde
Dureza Shore	D 65 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	Poliamida 12