


# conector fêmea NEFU-X22F-M12G4

Código da peça: 572225

Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	36 mm
Altura	40 mm
Comprimento	40 mm
Tipo de fixação	com furo passante
Peso do produto	30 g
Interface fieldbus	Conector, M12x1, 4 pólos, com código A
Tensão operacional c.c., AS-i	26,5 ... 31,6 V
Tensão operacional nominal c.c. AS-i	26,5 V
Classe de proteção	IP65 quando montado conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C
Temperatura de armazenamento	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Material da proteção	PA