

Restritor fixo VMPA1-FT-NW1.0-10

Código da peça: 572547

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de regular
Conexão pneumática 1	Sub-base
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	36 ... 41 l/min
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Diâmetro nominal	1 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 40 °C
Temperatura do meio	-5 ... 60 °C
Peso do produto	0,06 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do parafuso oco	Liga de alumínio