

régua de conexão VABM-L1-14G-G14-9-GR

Código da peça: 573494

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	16 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	9
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Peso do produto	1.434 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	M5
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio