


placa cega VABB-L1-18

Código da peça: 574482

★ Linha de produtos básicos

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	19 mm
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	1,18 Nm
Peso do produto	50 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tampa de proteção	Liga de alumínio