


Pórtico linear DHSL-6-EGC120TB-EGSA60

Código da peça: 574520

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Montagem | Pórtico 6 |
| Carga útil | 0 ... 6 kg |
| Acionamento eixo Z | EGSA-60 |
| Tipo de acionamento eixo Z | elétrico Com fuso |
| Posição intermediária do eixo Z | qualquer |
| Curso eixo Z | 0 ... 300 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z | ± 0,01 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,01 mm |
| Acionamento eixo Y | EGC-120-TB |
| Tipo de acionamento eixo Y | elétrico Correia dentada com guia de esferas |
| Posição intermediária do eixo Y | qualquer |
| Curso eixo Y | 0 ... 8.500 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y | ± 0,08 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 0,08 mm |