


# Pórtico linear

## DHSL-25-2EGC120TB-EGC120BS

Código da peça: 574538

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



### Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 25
Carga útil	0 ... 25 kg
Acionamento eixo Z	EGC-120-BS
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Com fuso
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 1.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	2x EGC-120-TB
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de esferas 2x
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 8.500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,08 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,08 mm