


# Pórtico espacial DHSR-0.3-EGC50TB-EGC50TB-DGSL6

Código da peça: 574541

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



## Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico espacial 0.3
Carga útil	0 ... 0,3 kg
Acionamento eixo Z	DGSL-6
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Curso eixo Z	0 ... 50 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,01 mm
Acionamento eixo Y	EGC-50-TB
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de esferas
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,08 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,08 mm
Acionamento eixo X	EGC-50-TB
Tipo de acionamento eixo X	elétrico Correia dentada com guia de esferas
Posição intermediária do eixo X	qualquer
Curso eixo X	0 ... 1.900 mm
Repetibilidade na posição final, eixo X	± 0,08 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo X	± 0,08 mm