


# Pórtico espacial DHSR-10-EGC120TB-EGC120TB-DGSL25

Código da peça: 574552

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



## Ficha técnica

| Característica                                  | Valor   |
|---|---|
| Montagem  | Pórtico espacial 10                             |
| Carga útil                                      | 0 ... 10 kg                                     |
| Acionamento eixo Z                              | DGSL-25   |
| Tipo de acionamento eixo Z                      | Pneumático                                      |
| Curso eixo Z                                    | 0 ... 200 mm                                    |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z         | ± 0,01 mm                                       |
| Acionamento eixo Y                              | EGC-120-TB                                      |
| Tipo de acionamento eixo Y                      | elétrico<br>Correia dentada com guia de esferas |
| Posição intermediária do eixo Y                 | qualquer  |
| Curso eixo Y                                    | 0 ... 2.000 mm                                  |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y         | ± 0,08 mm                                       |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 0,08 mm                                       |
| Acionamento eixo X                              | EGC-120-TB                                      |
| Tipo de acionamento eixo X                      | elétrico<br>Correia dentada com guia de esferas |
| Posição intermediária do eixo X                 | qualquer  |
| Curso eixo X                                    | 0 ... 8.500 mm                                  |
| Repetibilidade na posição final, eixo X         | ± 0,08 mm                                       |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo X | ± 0,08 mm                                       |