



cabo DUO

NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Código da peça: 574591

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 60 V
Resistência da tensão de impacto	1,5 kV
Corrente a 40°C	2 A
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conexão elétrica 1	Conector macho reto, M8x1, 4 pinos
Conexão elétrica 2	Conector reto, 2xM8, 3 pinos
Diâmetro do cabo	3,1 mm
Comprimento do cabo	1 m
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, soquete	PUR
Informação sobre material, corpo	PUR
Informação sobre material, conectores	Latão Folheada a ouro