


conector macho NECU-M-S-A12G4-IS

Código da peça: 575719

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Com base na norma padrão | EN 61076-2-101 |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Peso do produto | 38 g |
| Conexão elétrica | de 4 pinos Terminal com mola Cage Clamp M12x1 Conector reto |
| Codificação do conector | A |
| Faixa de tensão operacional c.c. | 0 ... 30 V |
| Corrente a 40°C | 4 A |
| Diâmetro admissível do cabo | 4 ... 8 mm |
| Seção transversal do terminal | 0,14 ... 0,5 mm ² |
| Classe de proteção | IP65 IP67 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Grau de contaminação | 3 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Material do corpo | Injetados de zinco níquelado |
| Material do contato elétrico | bronze Folheada a ouro |