


# conector macho NECC-S1G9-C2-M

Código da peça: 576031

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Altura	39,4 mm
Comprimento	58 mm
Peso do produto	24 g
Interface fieldbus	Sub-D, 9 pólos, conector fêmea
Conexão elétrica	9 pinos / 9 pinos Sub-D / terminal aparafusado
Taxa de Baud	1 Mbit/s
Diâmetro permitido do cabo	8 mm
Diâmetro admissível do cabo	8 mm
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa