

base de conexão VABM-B10-20E-N38-10

Código da peça: 576359

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	22 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	10
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2.171 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	1/8 NPT
Conexão de pilotagem 14	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 3	3/8 NPT
Conexão pneumática 5	3/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio