


base de conexão VABM-B10-20E-G38-7-P3

Código da peça: 576446

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensão da grade | 22 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Número máximo de posições de válvula | 7 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 1.075 g |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Conexão de pilotagem 12 | G1/8 |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Conexão pneumática 3 | G3/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |