


# garfo SG-M20X1,5

Código da peça: 6147

★ Linha de produtos básicos

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,  
conforme DIN ISO 8140.

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensões                            | M20x1,5                          |
| Conforme norma                       | ISO 8140                         |
| Conexão roscada                      | Rosca interna M20x1,5            |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                   |
| Classificação RSBP, conforme CD-0033 | F1                               |
| Temperatura ambiente                 | -40 ... 150 °C                   |
| Peso do produto                      | 793 g                            |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                    |
| Material do pino de montagem         | Aço galvanizado                  |
| Material do garfo                    | Aço galvanizado                  |
| Material da porca                    | Aço galvanizado                  |