

Tubo flexível de plástico PU-4-BL

Código da peça: 6204

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6,1 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	20 mm
Diâmetro interno	4 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Autorização	TÜV
Peso do produto por comprimento	0,021 kg/m
Cor	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)