

# tampa de vedação CV-PK-9-B

Código da peça: 6216

FESTO

para conexões roscadas para tubo flexível de polímero e espigão.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Conexão pneumática 1	para espigão com diâmetro interno de 9mm com porca
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da capa	TPE-U(PU)