

bujão DAMD-PS-M8-16-R1

Código da peça: 650121

FESTO

resistente à corrosão e ácidos.

Volume do pedido 4 peças



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M8
Com base na norma padrão	DIN 6921 EN 1665
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	17 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável