



# elemento OU OS-1/8-B

Código da peça: 6681

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	função OU
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão	500 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material do corpo	Liga de alumínio
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:...]
Diâmetro nominal	4 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	45 g
Conexão pneumática 3	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR