


# válvula de esfera

## QH-1 1/2

Código da peça: 6837

FESTO

válvula de esfera de latão manual com rosca ISO 228.  
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias duplo solenóide
Conexão pneumática 1	G1 1/2
Conexão pneumática 2	G1 1/2
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Vazão nominal padrão	84.000 l/min
Diâmetro nominal	40 mm
Material do corpo	Latão
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Conforme norma	ISO 228-1
Princípio construtivo	Válvula de esfera
Pressão nominal da válvula de processo	20
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Meio	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes Água (sem vapor de água) Fluidos neutros Outros meios sob consulta
Temperatura do meio	-20 ... 150 °C
Peso do produto	1.730 g
Material das vedações	FPM PTFE
Material da esfera	Latão, cromado
Material do eixo	Latão