


manômetro MA-63-0,25

Código da peça: 7169

FESTO

Com indicador com unidade em bar e psi.



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação [bar]	0 ... 0,25 bar
Faixa de indicação	0 ... 3,6 psi
Conforme norma	DIN EN 837-3
Dimensão nominal do manômetro	63
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Meios líquidos Meios gasosos
Pressão de trabalho	0 ... 0,25 bar
Fator de carga alternada	0,9
Fator de carga contínua	0,75
Classe da precisão de medidas	1,6
Classe de proteção	IP43
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	G1/4
Material do bujão roscado	Latão
Material do corpo	Aço
Material do visor	PMMA
Peso do produto	180 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio