


conector fêmea múltiplo KDVF-5

Código da peça: 7562

FESTO

para união para tubo flexível múltipla de tubos de polímero flexíveis
com diâmetro nominal 2, 3 e 4.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	21 g
Número máximo de conexões	5
Conexão pneumática	PK-2 PK-3 PK-4
Cor	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS