



micro-sensor pneumático

S-3-PK-3-B

Código da peça: 7843

FESTO

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Tipo de acionamento	mecânico
Vazão nominal padrão	60 l/min
Pressão de trabalho	-0,95 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de assento com retorno por mola
Tipo de retorno	mola mecânica
Diâmetro nominal	1,8 mm
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de pilotagem	direto
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força de acionamento	6 N
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Material do corpo	Plástico Latão