

régua de conexão VABM-L1-18W-G38-24-G

Código da peça: 8004923

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	19 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	24
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Peso do produto	4.909 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	G1/8
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	G1/8
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 4	G1/4
Conexão pneumática 5	G3/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio