


# conexão rápida em L roscada

## QSL-G1/4-8-C18-50

Código da peça: 8005393

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	1,8 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	50
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Torque máximo	15 Nm
Peso do produto	1.380 g
Conexão pneumática	Rosca externa G1/4 para tubos com diâmetro externo de 8 mm
Cor do anel de soldura	preto
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão níquelado
Informação sobre material, vedação roscada	NBR
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	NBR
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável