


# régua de conexão VABM-B10-25-G12-3-P53-E

Código da peça: 8026238

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	27,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	340 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio