

# base de conexão VABM-B10-30S-N12-5

Código da peça: 8026389

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensão da grade                    | 32 mm                               |
| Posição de instalação                | Nos dois lados                      |
| Número máximo de posições de válvula | 5                                   |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Peso do produto                      | 1.522 g                             |
| Tipo de fixação                      | com furo passante                   |
| Conexão pneumática 1                 | 1/2 NPT                             |
| Conexão pneumática 3                 | 1/2 NPT                             |
| Conexão pneumática 5                 | 1/2 NPT                             |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                       |
| Material do manifold                 | Liga de alumínio                    |