


# pórtico linear EXCT-30- -

Código da peça: 8026576

FESTO



A título de exemplo

## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	30
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Pórtico linear
Pressão de trabalho	-0,95 ... 8 bar
Aceleração máx.	50 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máxima	5 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Nível de pressão acústica	78 dB(A)
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Máx. força do processo na direção Z	300 N
Carga nominal com resposta dinâmica máxima	3 kg
Tipo de fixação	Com conjunto de montagem com elementos de fixação auxiliar
Observações sobre material	Conforme RoHS