

bobina eletromagnética


VACN-N-A1-1

Código da peça: 8029144

★ Linha de produtos básicos

para sistema de induzidos FN, diagrama de conexões formato A, conforme EN 175 301, 24 V CC.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Nos dois lados
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Classe de isolamento	F
Classe do material de isolamento do fio esmaltado	F
Dados característicos da bobina	24 V DC: 0.7 W
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Classificação marítima	ver certificado
Órgão emissor do certificado	DNV TAA000011J
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	95 g
Conexão elétrica	Diagrama de conexões formato A conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação	com porca recartilhada
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Plástico Aço
Material do contato elétrico	Latão
Material do enrolamento	Cobre