


# sub-base VABV-S1-2SB-N12

Código da peça: 8029815

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	59 mm
Função de ar de escape	Via placa reguladora de fluxo
Com base na norma padrão	ISO 5599-1
Número máximo de posições de válvula	1
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Adequado para vácuo	sim
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 50 °C
Meio de pilotagem	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	670 g
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Conexão pneumática 4	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio