


régua de conexão OABM-P-G3-10-2

Código da peça: 8049141

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|-------------------------------------|
| Quantidade de posições dos dispositivos | 2 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Torque máximo | 3,3 Nm |
| Torque de aperto mínimo | 0,3 Nm |
| Peso do produto | 45,2 g |
| Tipo de fixação | com furo passante |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material da placa de conexão | Liga de alumínio |