

conjunto de montagem paralelo EAMM-U-86-D40-82AA-102

Código da peça: 8058975

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	86
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	175 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,25 Nm
Torque transferível	9,5 Nm
Peso do produto	2.500 g
Código da interface do atuador	D40
Código da interface do motor in	82AA
Observações sobre material	Conforme RoHS