

Restritor fixo-SET VFFG-T-F4-A-V1

Código da peça: 8062200

FESTO

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Função de válvula | Função de regular |
| Tipo de fixação | estriado |
| Pressão de operação Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | -0,9 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Autorização | c UL us - Recognized (OL) |
| Dimensões | Para ø 4 mm |
| Dímetro nominal | 0,5 ... 1,55 mm |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -20 ... 40 °C |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |