


# módulo eletrônico VMPA14-FB-EMG-8

Código da peça: 8066765

FESTO



## Ficha técnica

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Diagnóstico   | Tensão negativa válvulas                               |
| Número máximo de posições de válvula                    | 4  |
| Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas           | 8  |
| Consumo interno de corrente na tensão de carga          | 23 mA  |
| Consumo interno de corrente na tensão operacional       | 8 mA   |
| Corrente nominal de arranque por bobina eletromagnética | 58 mA até 24 ms  |
| Corrente nominal com redução de corrente                | 9 mA após 24 ms  |
| Classe de resistência à corrosão KBK                    | 1 – Resistência à corrosão baixa<br>(quando instalado) |
| Conformidade LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Peso do produto   | 30 g   |
| Material do corpo                                       | POM  |
| Observações sobre material                              | Conforme RoHS  |