



# filtro para vácuo OAFF-G3-7

Código da peça: 8068945

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Grau de filtração	40 µm
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1,5 g
Tipo de fixação	pode ser encaixado com trava
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do filtro	Tela trançada PA
Material do corpo	POM
Adequação do impulso de ejeção	0,7 MPa
Compatível com pulso ejetor	7 bar
Adequação do impulso de ejeção (psi)	101,5 psi