

suporte de amortecedor de impacto DAYP-L8-25

Código da peça: 8069006

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	224 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS Sem cobre
Material dos batentes	Aço alta liga, inoxidável
Material do parafuso de encosto	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado