

peças de adaptação DHAA-G-R3-25-B19-50

Código da peça: 8079199

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	115 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Material da placa adaptadora	Liga de alumínio forjado anodizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado